

Produktdatablad

Specifikationer



Dimmer, Exxact, vrid, LED, 370W, infälld, bakkantstyrd LED 1-200VA, skruvanslutning, Blisterpack, Vit

E-nummer:
1360755 WDE008303

EAN-kod: 3606481056580

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ Av Produkt Eller Komponent	Dimmer
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet Per Set	1 st

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Dimmer
Dimmerkontroll	Vrid
Montering	Med skruvar
Märkström	10 A
Ue Märkspänning	230 V
Typ Av Nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ytbehandling	Blank
Typ Av Last	Glödlampa: 3...370 W vid 230 V AC Lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 3...370 W vid 12 V AC Halogenlampa: 3...370 W vid 230 V AC LED-lampa: 0...130 W vid 230 V AC
Skyddstyp	Kortslutningsskydd Automatiskt överlastskydd
Anslutningar - Plintar	Skruvanslutningar
Typ Av Skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Anslutningskapacitet	1 x 2.5 mm² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar) 2 x 1.5 mm² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
Kabelns Skalllängd	6 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	87 mm
Bredd	87 mm
Djup	51 mm
Produktcertifieringar	CE

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

Ip-Kapslingsklass	IP20
Ik-Skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60 669-2-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	3,12 cm
Förpackning 1 Bredd	12 cm
Förpackning 1 Djup	18,5 cm
Förpackning 1 Vikt	152 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal I Förpackning 2	5
Förpackning 2 Höjd	12,2 cm
Förpackning 2 Bredd	19,4 cm
Förpackning 2 Djup	26 cm
Förpackning 2 Vikt	910 g
Förpackningstyp 3	S03
Number Of Units In Package 3	40
Förpackning 3 Höjd	30 cm
Förpackning 3 Bredd	30 cm
Förpackning 3 Djup	40 cm
Förpackning 3 Vikt	7,98 kg

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Överensstämmer med undantag
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut