

# Produktdatablad

Specifikationer



## Antennuttag, Renova, Slututtag, R/ TV, 1 dB, vit

E-nummer: 6001361 WDE011734

EAN-kod : 3606481062970

### Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	TV/SAT/R uttag
Produktbeskrivning	Fästplatta för strömställare
Typ av TV-uttag	Slutmotstånd
Kvantitet per set	1
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
TV-anlutning	Hane IEC
Radioanslutning	Hona IEC
SAT anlutning	Female F type
Dämpningsbana	IN-FM: vid 5...862 MHz IN-TV: vid 5...862 MHz IN-SAT: vid 5...862 MHz IN-FM: vid 950...2400 MHz IN-TV: vid 950...2400 MHz IN-SAT: vid 950...2400 MHz
Maximum insertion loss	4 dB vid 5...862 MHz för IN-FM 4 dB vid 5...862 MHz för IN-TV 20 dB vid 5...862 MHz för IN-SAT 35 dB vid 950...2400 MHz för IN-FM 35 dB vid 950...2400 MHz för IN-TV 1,5 dB vid 950...2400 MHz för IN-SAT
Dämpning förgrening	10 dB TV-FM 5...862 MHz 10 dB TV-SAT 5...862 MHz 10 dB TV-FM 950...2400 MHz 10 dB TV-SAT 950...2400 MHz
Montering	Med skruvar
Färg	Vit (RAL 9010)
Material	PC/ABS
Djup	15 mm
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	24 mm

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
-------------------	-----

Antal i Förpackning 1	1
-----------------------	---

Förpackning 1 höjd	1,0 cm
--------------------	--------

Förpackning 1 bredd	12,0 cm
---------------------	---------

Förpackning 1 djup	15,0 cm
--------------------	---------

Förpackning 1 vikt	102,0 g
--------------------	---------

Förpackningstyp 2	CAR
-------------------	-----

Antal i Förpackning 2	5
-----------------------	---

Förpackning 2 höjd	8,4 cm
--------------------	--------

Förpackning 2 bredd	8,4 cm
---------------------	--------

Förpackning 2 djup	22,5 cm
--------------------	---------

Förpackning 2 vikt	620,0 g
--------------------	---------

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
-------------------	-----------------------

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
------------------	-----------------------------------

Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
--------------------------------	----

EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
------------------	---

Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
------------------------------------	----

Kvicksilverfri	Ja
----------------	----

RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
---------------------------	--------------------

RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
----------------------	---

Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
-----------------	------------------------------------

Cirkulationsprofil	<a href="#">Information om livslängdsslut</a>
--------------------	---

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

## Rekommenderade ersättningsprodukter