

Produktdatablad

Specifikationer



Antennuttag, Renova, Slututtag, R/TV, 1 dB, svart

E-nummer: 6001362 WDE011751

EAN-kod : 3606481062987

Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	TV/R uttag
Produktbeskrivning	Fästplatta för strömställare
Typ av TV-uttag	Slutmotstånd
Kvantitet per set	1
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
TV-anslutning	Hane IEC
Radioanslutning	Hona IEC
Dämpningsbana	1 dB IN-FM: vid 88...110 MHz 1 dB IN-TV:
Maximum insertion loss	1 dB vid 88...110 MHz för IN-FM 1 dB vid 5...1218 MHz för IN-TV
Montering	Med skruvar
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Material	PC/ABS
Djup	15 mm
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	24 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,0 cm
Förpackning 1 bredd	12,0 cm
Förpackning 1 djup	15,0 cm

Förpackning 1 vikt	97,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	8,4 cm
Förpackning 2 bredd	8,4 cm
Förpackning 2 djup	22,5 cm
Förpackning 2 vikt	595,0 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Rekommenderade ersättningsprodukter