



### Produktdata

Produktområde	Exxact Utanpåliggande
Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet per set	Set med 10 st

### Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A at 250 V AC
Färg	White (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Valfri montering	Med skruvar: insats Med skruvar: täckram
Inbyggnadsdjup	0,0 mm
Höjd	65,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande mått	42,0 mm

### Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502
------------	--

SFS 5610  
SS 428 08 34

---

Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE
-----------------------	-------------------------------

---

IP-kapslingsklass	IP20 also with visual parts removed IP21 då kabeln förs in underifrån
-------------------	--

---

### Offer Sustainability

---

EU RoHS-direktiv	Under utredning
------------------	-----------------

---

Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
-----------------	------------------------------------

---