



Produktdata

Produktområde	Exxact Utanpåliggande
Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A at 250 V AC
Färg	White (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Valfri montering	Med skruvar: insats Med skruvar: täckram
Tillgänglig funktion	Med avgrening anslutning
Inbyggnadsdjup	0,0 mm
Höjd	98,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande mått	42,0 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1
------------	-------------------------------

NEK 502
SFS 5610
SS 428 08 34

Produktcertifieringar

FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE

IP-kapslingsklass

IP20 also with visual parts removed
IP21 då kabeln förs in underifrån

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv

Under utredning

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)
