



Produktdata

Range of product	Renova
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruvar: botten platta Genom att klicka in: täckram
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Terminals	Utan plint
Diameter	70,0 mm
Djup	38,0 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 då kabeln förs in underifrån
IK-skyddsgrad	IK07
Glow wire temp	750 °C
Standarder	EN 60670
Produktcertifieringar	CE SEMKO FIMKO NEMKO

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Under utredning
------------------	-----------------

