

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Linergy LGYE profil 2000 A D 2000

04565

⚠ Opustitev izdelka: 18. jan. 2022

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Linergy
Serijska Izdelka	Linergy
Izdelek Ali Sestavni Del	Profil zbiralke
Ime Izdelka	Linergy LGYE
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma P Omara
Opis Zbiralke	Linergy
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1

Komplementarno

Smer Namestitve	Horizontalno Zgoraj Horizontalno Dno
Installation Description	Kabina 650 mm Kabina 650 + 150 mm Kabinski kanal 300 mm Kabinski kanal 400 mm
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	1000 V
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	12 kV 3)
Najvišji [Ie] Nazivni Obratovalni Tok	2000 A
[Icw] Dovoljen Kratkotrajni Nazivni Tok	60 kA 1 s) 2 podpori Horizontalno 85 kA 1 s) 3 nosilci Horizontalno 100 kA 1 s) 4 nosilci Horizontalno
Dovoljeni Tok	2000 A 35 °C <= IP31 1650 A 35 °C > IP31
Dolžina	2000 mm
Višina	150 mm
Širina	100 mm
Globina	31 mm
Teža Izdelka	5,93 kg
Tip Priključka Zbiralke	EnojnaT-reža
Stopnja Povezave	Prosta pozicija povezave
Support Thickness	10 mm

Okolje

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Standardi	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,6 cm
Paket 1 Širina	10,6 cm
Paket 1 Dolžina	210 cm
Paket 1 Teža	5,93 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓	Reach, Brez Snovi Svhc	
✓	Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓	Brez Živega Srebra	
✓	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da
✓	Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli Brez Halogena	

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.