



Glavno

Kratko ime naprave	Drugi MX
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Združljivost serije/obsega	Masterpact NT Masterpact NW
Tip napetostnega izpusta	Trenutna razpustitev napetosti
[Uc] Krmilna napetost	100 do 130 V AC 50/60 Hz 100 do 130 V DC

Komplementarno

Meja prožilne napetosti	0.7...1.1 Un
Napajalna držalna moč	4,5 VA
Montažni način	Pritrjen
Odzivni čas	50 ms

Packing Units

Teža embalaže 1	1,162 kg
Višina embalaže 1	0,350 dm
Širina embalaže 1	0,630 dm
Dolžina embalaže 1	0,810 dm

Offer Sustainability

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
