



Glavno

Skupina izdelkov	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Večnamenski
Izdelek ali sestavni del	Primerna omara
Nominalna višina omare	2000 mm
Nominalna širina omare	1000 mm
Nominalna globina omare	500 mm
Montaža omare	Stoječe
Sestava naprave	2 Drsne letve 4 mounting plate bracket 1 Struktura 1 Zadnja plošča 1 Streha 2 Vrata 1 Zaklepni sistem z ročico 1 Blokirni sistem Leva vrata

Komplementarno

Strukturni tip	Plošče in vrata, vgrajena v strukturo Vertikalni stebrički, povezani z zgornjim in spodnjim okvirjem Oblikovan iz ene sekcije Perforirana struktura z naklonom 25 mm
Tip vrat	Navaden Spredej
Število vrat	Spredej 2
Odpiranje vrat na strani	Levo 120 °) Desna 120 °)
Tip ključavnice	4-kratna ključavnica, ročica s 5-mm vložkom dvojne zbiranke Prednja desna vrata
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Type of gland plate	Brez plošče kablanske tesnilke
Dostopnost za delovanje	Spredej

	Zadaj Strani omare
Odstranljivi deli	Vrata Z vijaki Tečaj Montažna plošča Z vijaki Nosilec namestitvene plošče Zadnja plošča Z vijaki Streha Z vijaki Mounting plate bracket by screws Drсна letev Z vijaki
Material	Okvir Galvanizirano jeklo Stebrički Galvanizirano jeklo Door: sheet steel Plošče Jeklena pločevina Tečaj Zamak Ročica Poliamid 6 s 30 % steklenih vlaken
Površinska obdelava	Epoxy-polyester powder
Barva	Omara Siva RAL 7035) Ročica Črna RAL 9005)
Teža izdelka	124,02 kg

Okolje

Standardi	IEC 62208
IP stopnja zaščite	IP55 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK10 IEC 62262

Packing Units

Teža embalaže 1	124,020 kg
Višina embalaže 1	2130,000 mm
Širina embalaže 1	1045,000 mm
Dolžina embalaže 1	590,000 mm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski profil izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------