



ⓘ Obmedzený predaj služieb

Prehľad

Dodacia lehota Bežne na sklade

Prostředí

Operating altitude 0...10000 ft

Všeobecné

Poskytované vybavenie
Cable tie holders
Kábel na Ethernet Cat 5
Snímač vo dverách
Upínací pás na suchý zips
Instalační příručka
Zamykatelné rukoväte
Držiak na napájací kábel
Proximitný čítací snímač
Montážne svorky na stojan
Kábel RJ45

Fyzický

Farba Černá
Hĺbka 4,42 cm
Výška 4,42 cm
Montážní poloha Čelní
Zadní
Boční
Čistá hmotnosť 1 kg
Šírka 43,18 cm

Environmentálne

Teplota okolitého vzduchu na prevádzku 0...45 °C
Relatívna vlhkosť 0...95 %

Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-15...65 °C
Nadmožská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Relatívna vlhkosť pri skladovaní	0...95 %

Packing Units

Hmotnosť balenia 1	3,7 kg
Výška balenia 1	6,66 cm
Šírka balenia 1	45,1 cm
Dĺžka balenia 1	22,54 cm

Zmluvná záruka

Záruka	2 years repair or replace
--------	---------------------------