

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Square D - PowerLogic 3090 SCCT - split core CT - 800/5 A - size 3 - 12.5 VA

3090SCCT083

⚠ กำลังจะยกเลิกในวันที่ 30 ก.ย. 2024

⚠ กำลังจะยกเลิกการขาย

Main

Range	PowerLogic
Product Or Component Type	Current transformer
Accessory / Separate Part Category	Measurement accessory

Complementary

Range Compatibility	PowerLogic PowerLogic PM3000 power meter PowerLogic PowerLogic PM5000 power meter PowerLogic PowerLogic PM8000 power meter PowerLogic PowerLogic ION7400 power meter PowerLogic CM4000T circuit monitor Acti 9 Acti9 iEM3000 energy meter
Current Transformer Type	Split core
Primary Operational Current	800 A
Secondary Current	5 A
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz
Current Transformer Ratio	800/5
Burden	12.5 VA
Electrical Connection	1.8 m AWG 18 flying leads
Insulation	Basic insulation at 600 V AC Reinforced insulation at 300 V AC
Measurement Accuracy	1 % full scale
Mounting Location	Indoor use only
Width	Internal: 62 mm External: 150 mm
Depth	29 mm
Height	Internal: 73 mm External: 141 mm

Environment

Relative Humidity	0...95 % non-condensing
Installation Category	III
Pollution Degree	2
Ambient Air Temperature For Operation	-15...60 °C

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Operating Altitude	<= 3000 m
Standards	UL 1015 IEC 61010-1 UL 61010-1

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.5 cm
Package 1 Width	13.3 cm
Package 1 Length	14.9 cm
Package 1 Weight	1.303 kg

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ **◆◆◆**ที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการปร

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration