

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



BCPM 50 A split core CTs - set of 6 - 1.8 m lead lengths

BCPMSCT0

- ⚠ กำลังจะยกเลิกในวันที่ 31 ธ.ค. 2024
- ⚠ สิ้นสุดในการให้บริการเร็วๆ นี้ในวันที่ 31 ธ.ค. 2032

⚠ กำลังจะยกเลิกการขาย

Main

Range	PowerLogic
Product Or Component Type	Current transformer
Electrical Connection	Cable: 1.8 m300 V
[In] Rated Current	50 A

Complementary

Product Destination	BCPMSC
Current Transformer Type	Split core balance
Network Frequency	50/60 Hz
Quantity Per Set	Set of 6
Width	10 mm internal: 23 mm external:
Depth	26 mm
Height	11 mm internal: 40 mm external:

Environment

Ambient Air Temperature For Operation	0...60 °C
---------------------------------------	-----------

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5.6 cm
Package 1 Width	15.2 cm
Package 1 Length	21.8 cm
Package 1 Weight	500.0 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

การละเมิด: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประ

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)

ประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins