

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



ön yüz - yarı şeffaf - 1 x 12 modül -
Resi9 MP siva altı monte için

MIP70112T

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Eyl 2020

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Seri	Mini Pragma
Ürün Serisi	Mini Pragma
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Ön yüz
Ön Plakanın Tipi	Şeffaf
Aksesuar / Ayrı Parça Kategorisi	Kurulum aksesuarı

Tamamlayıcı

Muhafaza Montajı	Sıva altı
Ön Kapağın Tipi	Yarı şeffaf
Yatay Sıraların Sayısı	1
Sıra Başına 18 Mm'Lik Modül Sayısı	12
Toplam 18 Mm'Lik Modül Sayısı	12
Muhafaza Malzemesi	Kapı: teknoplastik Ön yüz: teknoplastik
Genişlik	Dış: 294 mm
Yükseklik	Dış: 252 mm
Derinlik	Duvar: 13 mm Dış: 18 mm
Renk	Ön yüz: gri

Ortam

Standartlar	EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 529
Yangına Dayanıklılık	Kapı: 650 °C Ön yüz: 750 °C
Ik Koruma Derecesi	IK07
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)