

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

APC

Green Premium



APC Temel SurgeArrest, 1 çıkış, 230V, Almanya

PM1W-GR

Üretimden kaldırılacağı tarih: 30 Haz 2024

Üretimden kaldırılacaktır

Genel bakış

Teslim Süresi Genellikle Stokta Bulunur

Ana

Main Input Voltage 230 V

Ürün Ya Da Bileşen Tipi Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Input Connection Type Schuko CEE 7/7P

Sağlanan Ekipman Kullanım kılavuzu

Fiziksel

Renk Beyaz

Yükseklik 10 cm

Genişlik 6,3 cm

Derinlik 4,15 cm

Ürün Ağırlığı 0,13 kg

Montaj Tercihi No preference

Montaj Tipi Kabine monte edilemez

Giriş

Ağ Frekansı 50 Hz +/- 5 Hz

Maksimum Giriş Akımı 16 A

Anahtarlama Akım Kapasitesi 16 A

Çıkış

Güç Soketi Çıkışlarının Sayısı 1

Outlet Standard Deviation Schuko CEE 7

Uyumluluk

Ürün Sertifikaları CE

Ekipman Koruma Politikası Ömür : 50000 Euro

Ortama dair

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı 0...40 °C

Bağıl Nem	0...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...10000 ft
Depolama Ortam Koşulları	-5...40 °C
Depolama Bağıl Nemi	0...95 % yoğuşmasız
Depolama Yüksekliği	0,00...4572,00 m

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Nm Dalgalanma Yanıt Zamanı (Ns)	1 ns common mode
Ortak Mod Reddi	30 dB
W Cinsinden Güç Tüketimi	24 kAcommon mode 12 kAnormal mode
Darbe Gerilim Koruma Derecesi	918 J

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	193,500 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	14,000 cm
Package 2 Width	29,000 cm
Package 2 Length	30,000 cm
Package 2 Weight	2,322 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,011 kg
Scs14	10731304313738

Sözleşme garantisi

Garanti	Kullanım ömrü (Sadece Avrupa Birliği ülkeleri)
---------	--

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

Reach, Svhc İçermez

Rohs Muafiyet Bilgileri

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dögüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)