



### 主要信息

范围	Modicon Momentum 自动化平台
产品或组件类型	Modbus Plus option adaptor
端口量	2
通讯端口协议	Modbus Plus
通信端口类型	冗余

### 补充信息

Us 额定电源电压	5 V 直流
输入电压公差	+/- 5 %
电源	Via I/O base
时钟误差	+/- 13 s/day accuracy
电池类型	锂 < 30 day after the battery low indication 40 °C
电池大小	2/3 AA
电池寿命	5 yr
电气连接	2 连接器 D-shell 9 pins for Modbus Plus connection
物料	Lexan
标志	CE
就地信号	1 LED 通信
电流消耗	700 mA 12 V 直流
高度	25 mm
宽度	143.1 mm
深度	60.06 mm
模块分类	标准
产品重量	85.05 g

### 环境

介电强度	500 V 直流
标准	IEC 529
产品认证	CSA NEMA 250 type 1 UL

IP 保护等级	IP20 IEC 529
保护性处理	TC
抗冲击	+/- 15 gn (持续时间 = 11 ms) for half sine wave acceleration
抗振动	1 gn 57...150 Hz
Amplitude of sinusoidal vibration	0.075 mm 10...57 Hz
抗静电放电	8 kV 广播 IEC 801-2
抗电磁域	10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
工作环境温度	0...60 °C
存储环境温度	-40...85 °C
相对湿度	5...95 % 无冷凝
海拔高度	<= 2000 m

## 供应的可持续性

RoHS (date code: YYWW)	Compliant - 从 0945 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold <a href="#">Reference not containing SVHC above the threshold</a>

## 合同保修

Warranty period	18 months
-----------------	-----------