

產品資料表

規格



空箱體，TeSys控制，紅色掛鎖把手操作器和黃色前板，IP65，用於VN12/VN20/V02-V2

VCFXGE1

主要訊息

範圍	TeSys
設備短名稱	VCFX
產品或元件類別	机柜
產品相容性	VN12 VN20 V02...V2

補充訊息

把手顏色	紅色
把手前板顏色	黃色
旋轉把手掛鎖	帶
[Ithe] 常規封閉熱電流	25 A 10 A 20 A 16 A 32 A
環境特性	標準環境
高度	146 mm
寬度	90 mm
深度	131 mm
淨重	0.34 kg

環境

Ip防護等級	IP65
--------	------

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14.500 cm
Package 1 Width	11.000 cm
Package 1 Length	16.000 cm
Package 1 Weight	369.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30.000 cm

Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.930 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	56
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	33.468 kg

保固

保固	18 months
----	-----------



Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含有毒重金屬
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	符合豁免条件
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明 產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。
環境聲明	產品環境設定檔
Weee	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
循環概況	無須執行特定回收作業