

產品資料表

規格

接头

XZCC8FDM30S



主要規格

產品範圍	Telemecanique Cabling components
附件/獨立零件類別	布缆配件
附件/獨立部件類別	連接器
电气连接	直通孔型连接器 M8, 3 针
轴套材料	金属
狀態LED	無
电缆联接	焊接端子 / 线尺寸 <math><0.25 \text{ mm}^2</math> / 夹紧力 5 mm

補充規格

电缆密封套管类型	M9.5
电缆连接器固定	螺钉紧固
額定工作電壓[U_e]	60 V 交流 75 V 直流
[I_n]額定電流	4 A
外殼材料	塑料
Minimum insulating resistance	1 GOhm
接觸電阻	5000 μ Ohm
淨重	0.01 kg

環境規格

IP防護等級	IP67
運行環境空氣溫度	-40...85 °C

包裝單位

包裝1的單位類別	PCE
包裝1的品項數	1
包裝1重量	10 g
包裝1高度	1.8 cm
包裝1寬度	2.5 cm
包裝1長度	7.4 cm

包裝2的單位類別	S01
包裝2的品項數	50
包裝2重量	609 g
包裝2高度	15 cm
包裝2寬度	15 cm
包裝2長度	40 cm

環境永續性規格

REACH 法規	REACH 聲明
EU RoHS 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
不含汞	是
RoHS 除外項目相關資訊	是

保固

保固	18 months
----	-----------