



Easy Harmony XB2, 蘑菇按鈕頭,
Ø40, 金屬, 紅色, Ø22, 彈簧復歸

ZB2BC4C

主要訊息

產品範圍	Easy Harmony XB2
產品或元件類別	非照光按鈕頭
設備短名稱	XB2
擋板材料	鍍鉻金屬
安裝直徑	22.5 mm
每組銷售單位	1
設備介紹	基本元素

補充訊息

產品相容性	XB2..C
安裝位置	面板
信號單元頭形狀	圓形
操作符類別	彈簧復歸
重置	Spring reset
操作員配置	紅色 蘑菇頭Ø 40 mm, 無標記
機械耐久性	3000000 周
高度	40 mm
寬度	40 mm
深度	46 mm
淨重	0.045 kg
頭部類別	標準
色蓋/操作部或鏡片顏色	紅色
標記	無標記
客制化	否
操作員配置	蘑菇頭Ø 40 mm
操作類別	彈簧復歸

環境

防護處理	TC/TH
儲存環境溫度	-40...70 °C
運行環境空氣溫度	-25...70 °C

此圖為產品外觀圖，並非實際產品，僅供參考。產品實際外觀請參閱產品說明書。

標準	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
產品認證	CCC CE
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
Ip防護等級	IP65
Ik防護等級	IK06

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.174 cm
Package 1 Width	3.999 cm
Package 1 Length	4.556 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.901 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	2000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	103.2 kg



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明RoHS/REACH

福祉績效

- ✓

不含 Reach 高度關切物質
- ✓

不含汞
- ✓

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業