

產品資料表

規格



Easy Harmony XB2, 選擇開
頭, 金屬, 黑色, Ø22, 2段位置, 彈簧
復歸由右至左

ZB2BD4C

主要訊息

產品範圍	Easy Harmony XB2
產品或元件類別	選開頭
元件名稱	ZB2
擋板材料	鍍鉻金屬
設備介紹	基本元素
產品相容性	ZB2..C
設備短名稱	XB2
頭部類別	標準

補充訊息

淨重	0.045 kg
安裝直徑	22.5 mm
高度	29 mm
寬度	29 mm
深度	41 mm
操作員位置資訊	2個位置
信號單元頭形狀	圓形
操作員配置	黑色
操作符類別	右至左 彈簧復歸
色蓋/操作部或鏡片顏色	黑色
標記	無標記
安裝位置	機箱前部
每組銷售單位	1
客制化	否
操作員配置	標準把手
操作類別	彈簧復歸

環境

標準	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
----	---

此圖為產品外觀圖，僅供參考，實際產品以出貨為準。圖中所示之顏色、材質、規格等，均可能因產品更新或批次不同而有所調整，恕不另行通知。

運行環境空氣溫度	-25...70 °C
儲存環境溫度	-40...70 °C
抗振	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗衝擊	30 gn (持續時間 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持續時間 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27
防護處理	TC/TH
Ip防護等級	IP65
Ik防護等級	IK06
產品認證	CE CCC

包裝單位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.186 cm
Package 1 Width	2.888 cm
Package 1 Length	4.485 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	150
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7.211 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	3000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	146.448 kg



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明



RoHS/REACH

福祉績效

- 

不含 Reach 高度關切物質
- 

不含汞
- 

Rohs 除外項目相關資訊

是

認證與標準

Reach 法規	REACH 聲明
Eu Rohs 指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明
中國 Rohs 規定	中國 RoHS 聲明
環境聲明	產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業