

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Рекомендован к использованию 171CCC76010

171CCS76000

Знято з виробництва: 23 січ. 2021 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Платформа автоматизації Modicon Momentum
Тип Виробу Або Компоненту	Адаптер процесора M1/M1E
Найменування Програмного Забезпечення	Концепція версія V2.6 Modsoft версія >= V2.5 ProWORX NxT версія V2.0 ProWORX 32
Протокол Порту Обміну Даними	Modbus
Назва Процесора	На базі X 86 (INTEL, AMD)
Тактова Частота	32 МГц

Додаткова інформація

Пропускна Здатність Дискретного Входу/Вихо	2048 I/2048 O
Тип Пам'яті	256 кБ флеш-пам'ять 256 кБ ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ
Опис Пам'яті	Пам'ять програм 12 кБ LL984 Пам'ять програм 160 кБ IEC Дані 4 кБ
Матеріал	Лексан
Довжина Слова	16 біт
[Us] Номінальна Напруга Живлення	5.0 В постійний струм +/-5 %
Живлення	Базою введення/виведення Momentum
Точний Час Для 1 Кінструкції	1 мс
Пропускна Здатність Входу/Виходу Регистру	4096 всього слів
Входи/Виходи, Обмеження Пропускної Здатнос	8192 біт максимум
Група Кодів Скидання Входів/ Виходів	128 ВХОДІВ/ВИХОДІВ Концепція 80 I/O ProWORX
Кількість Портів	1 I/O bus 1 RS232C неізолюваний
Маркування	CE
Маса Нетто	0,042 кг

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	TC
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для Робоца Температура 0 60 °C	
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з Навколишнього Середови	
ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.	

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для придатності й безпеки цих продуктів для ♦♦♦євних типів застосування, визначених користувачем

Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...85 °C
Відносна Вологість	5...96 % без конденсату
Висота Над Рівнем Моря	2000 м
Ударостійкість	<= 15 gn пік 11 мс напівсинусоїдальне прискорення
Вібростійкість	1 gn 0,75 мм d.a
Сертифікація Виробу	FM Class 1 Division 2 cUL Nema ⚡⚡ип 250 UL

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,5 см
Ширина 1 Упаковки	18 см
Довжина 1 Упаковки	26 см
Вага 1 Упаковки	206 г
Тип 2 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	4
Висота 2 Упаковки	15 см
Ширина 2 Упаковки	30 см
Довжина 2 Упаковки	40 см
Вага 2 Упаковки	1,862 кг
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	8
Висота 3 Упаковки	30 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	2,163 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------