

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ПРОМ.КОРОБКА 540X720X230

NSYPLSC5472A

**Знято з виробництва:** 23 січ. 2021 р.

**Знято з виробництва**

### Головна

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон             | Thalassa                                                                 |
| Назва Продукту       | Thalassa PLS                                                             |
| Назва Пристрою       | PLS                                                                      |
| Тип Корпусу          | Багатоцільовий                                                           |
| Категорія            | Ізоляційна модульна коробка                                              |
| Номінальна Висота    | 540 мм                                                                   |
| Номінальна Ширина    | 720 мм                                                                   |
| Номінальна Глибина   | 230 мм                                                                   |
| Монтаж Шафи          | Навісний                                                                 |
| Склад Пристрою       | 1 Покриття: на корпусі<br>1 задня частина: на корпусі<br>фіксуючі гвинти |
| Тип Корпусу          | Суцільнолитий                                                            |
| Тип Передньої Кришки | Висока однотонна кришка                                                  |
| Тип Блокування       | Шліцьовий гвинт                                                          |

### Додаткова інформація

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Знімна Частина      | Кришка фіксуючий гвинт                                           |
| Матеріал            | Кришка: полікарбонат<br>Задня: поліестер, армований скловолокном |
| Колір               | Корпус: сірий (RAL 7032)                                         |
| Стандарти           | NEMA 13 класифікація<br>MEK 62208<br>NEMA 4X                     |
| Сертифікація Виробу | UL                                                               |

### Навколишнє середовище

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Клас Електричної Ізоляції | Клас II                        |
| Ступінь Захисту           | IP65 відповідно до MEK 60529   |
| Ступінь Ударозахисту      | IK09 відповідно до MEK 62262   |
| Вогнестійкість            | 960 °C відповідно до MEK 62208 |

Температура Навколишнього Повітря Для Збер  
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

# Гарантія за договором

Гарантія 18 місяців