

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА S3X НЕРЖ.СТАЛЬ ПР.ДВЕРІ 600x400x200

NSYS3X6420T

Головна

Діапазон	Spacial
Назва Продукту	Spacial S3X
Тип Корпусу	Багатоцільовий
Категорія	Компактний корпус
Номінальна Висота	600 мм
Номінальна Ширина	400 мм
Номінальна Глибина	200 мм
Установка Продукту	Настінний
Склад Пристрою	1 корпус 1 замок: двері 1 двері

Додаткова інформація

Тип Корпусу	Цілісний корпус, хрестоподібна конструкція Жолобоподібна передня рейка
Тип Дверей	Засклений
Кількість Дверей	Передня частина 1двері(и)
Сторона Відкриття Дверей	Двосторонній (120 °)
Тип Блокування	2-точковий замок, подвійна планка 3 мм
Опис Монтажноі Плати	Без монтажноі пластини
Тип Сальникової Панелі	Без сальникової накладки
Доступність Для Експлуатації	Передня частина
Знімна Частина	Дверцята петлями
Матеріал	Корпусом і дверима: нержавіюча сталь 304L Замок: замак Шарнір: нержавіюча сталь Двері: Скло Securit
Покриття Поверхні	Корпусом і дверима: Scotch-Brite® шліфований Замок: хромований
Маса Нетто	9,58 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 62208
Сертифікація Виробу	CAN/CSA 22 UL 508 type A

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь Захисту	IP66 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Ударозахисту	IK08 відповідно до МЕК 62262
Характеристики Зовнішнього Середовища	Особлива гігієна Корозивне середовище

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	22,0 см
Ширина 1 Упаковки	41,5 см
Довжина 1 Упаковки	61,5 см
Вага 1 Упаковки	8,974 кг
Тип 2 Упаковки	PAM
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	25
Висота 2 Упаковки	198,9 см
Ширина 2 Упаковки	100,0 см
Довжина 2 Упаковки	120,0 см
Вага 2 Упаковки	237,0 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна ві◆◆повідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні