

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА S3XEX ATEX304L 800x600x250

NSYS3XEX8625

❗ Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Spacial
Назва Продукту	Spacial S3XEX
Тип Корпусу	Застосування, сертифіковане за стандартом ATEX
Категорія	Компактний корпус
Номінальна Висота	800 мм
Номінальна Ширина	600 мм
Номінальна Глибина	250 мм
Установка Продукту	Настінний
Призначення Продукту	Для потенційно вибухонебезпечної атмосфери
Склад Пристрою	1 корпус 1 замок: двері 1 двері 2 перфорований вертикальний профіль просвердлений: двері

Додаткова інформація

Тип Корпусу	Цілісний корпус, хрестоподібна конструкція Жолобоподібна передня рейка
Тип Дверей	Звичайний
Кількість Дверей	Передня частина 1двері(и)
Сторона Відкриття Дверей	Двосторонній (120 °)
Тип Блокування	2-точковий замок, подвійна планка 3 мм
Опис Монтажноі Плати	Без монтажноі пластины
Тип Сальникової Панелі	Без сальникової накладки
Доступність Для Експлуатації	Передня частина
Знімна Частина	Дверцята петлями
Матеріал	Корпусом і дверима: нержавіюча сталь 304L Замок: замак Шарнір: нержавіюча сталь
Покриття Поверхні	Корпусом і дверима: Scotch-Brite® шліфований Замок: хромований
Маса Нетто	22,474 кг

Навколишнє середовище

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	EN 61241-0: 2005
	EN 60079-7 : 2006
	EN 60079-0 : 2004
	EN 61241-1: 2004
Сертифікація Виробу	LOM 09ATEX3068U
Ступінь Захисту	IP66 відповідно до MEK 60529 (відповідно до директиви ATEX 94/9/EC)
Ступінь Ударозахисту	IK10 відповідно до MEK 62262

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

✓

Reach Free Of Svhc

✓

Toxic Heavy Metal Free

✓

Не Містить Ртуті

✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу