

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОМП.РОЗЕТКА 2- МОД.RJ45(КАТ.6),UTP

MGU3.415.12

Знято з виробництва: 15 черв. 2023 р.

Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Unica
Назва Колекції	Unica Top - Unica Class
Тип Виробу Або Компоненту	Мультимедійна розетка
Область Застосування Продукту	Комунікаційні функції
Опис Виробу	Механізм
Відтінок Кольору	Графітовий
Тип Комп'ютерної Розетки	RJ45 4 контакт(и) Кат. 6 < 250 МГц
Додаткове Обладнання	Захисна кришка Поле для маркування

Додаткова інформація

Тип Мережі Обміну Даними	1000BASE-TX
Протокол Порту Обміну Даними	ATM 1200 Мбіт
Призначення Продукту	Канал Підлогова коробка
Кількість Модулів	2 модулі
Кількість Розеток	1
Тип Займаної Площі Опорної Поверхні	Інфраплюс
Тип Конектора	S-One
Тип Екранування Кабелю	U/UTP
Організація Кабелів	Незахищена вита пара
Клеми Підключення	Клацання
Монтаж Пристрою	Вбудований
Спосіб Кріплення	3 кліпсою Затискачами: щит
Інструкція З Монтажу	Прямий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття механізму
Глибина	36 мм
Ширина	85 мм
Висота	80 мм

Глибина Встановлення 25 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP40
Ступінь Ударозахисту	IK01
Робоча Температура Навколишнього Середови	15...30 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	0...35 °C
Характеристики Зовнішнього Середовища	Стійкість до УФ Мастило Спирт Відбілювач Рідина для миття вікон Бензин Рідке мило Ацетон
Стандарти	ISO 8877

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4,8 см
Ширина 1 Упаковки	15,1 см
Довжина 1 Упаковки	7,2 см
Вага 1 Упаковки	22,0 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	8,2 см
Ширина 2 Упаковки	18,0 см
Довжина 2 Упаковки	18,5 см
Вага 2 Упаковки	310,0 г
Тип 3 Упаковки	S02
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	20
Висота 3 Упаковки	15,0 см
Ширина 3 Упаковки	30,0 см
Довжина 3 Упаковки	40,0 см
Вага 3 Упаковки	947,0 г

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

 Toxic Heavy Metal Free

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Директива Єс Rohs	Сумісні Декларація ЄС RoHS
--------------------------	---

Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
------------------------------	--

Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
-----------------------	---

Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні
----------------------------	---