

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



ground fault protector GFP - 4 poles - 63A - 240..480V - 30mA SIE

60995

⚠️ Ngày sản xuất vào: 30 thg 9, 2021

⚠️ Chuẩn bị ngừng sản xuất

Main

Range	Multi9
Product Name	Multi9 GFP
Product Or Component Type	Residual current circuit breaker (RCCB)
Device Short Name	GFP
Poles Description	4P
Neutral Position	Left
[In] Rated Current	63 A
Network Type	AC
Earth-Leakage Sensitivity	30 mA
Earth-Leakage Protection Time Delay	Instantaneous
Earth-Leakage Protection Class	Type AC-SIE
Rated Conditional Short-Circuit Current	10 kA
Utilisation Category	AC-23A

Complementary

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	240 V AC 60 Hz 480Y/277 V AC 60 Hz 230/400 V AC 50 Hz 240/415 V AC 50 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
Control Type	Toggle
Local Signalling	Fault indication
Connection Pitch	18 mm between phases
9 Mm Pitches	8
Height	81 mm
Width	72 mm
Depth	75 mm
Embedding Depth	75 mm
Net Weight	450 g
Colour	Grey

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Mechanical Durability	20000 cycles
Provision For Padlocking	Padlockable
Locking Options Description	Padlocking in OFF position
Connections - Terminals	Tunnel type terminals2.5...35 mm² flexible Tunnel type terminals2.5...35 mm² rigid
Tightening Torque	3.5 N.m

Environment

Standards	UL 1053 IEC 61008
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 conforming to IEC 60529 IPxx B conforming to IEC 60529
Tropicalisation	2
Relative Humidity	95 % at 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	9.3 cm
Package 1 Weight	384 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

- [Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)
- [Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

Hiệu suất sức khỏe

- 

Mercury Free
- 

Rohs Exemption Information

[Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Weeee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins