Fiche technique du produit

Spécifications

APC Smart-UPS RC 10 000 VA, 230 V

SRC10000XLI

La production de ce produit a été arrêtée le: 10 jui. 2022

Ce produit n'est plus fabriqué.

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Autre Tension D'Entrée	220 V 240 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Puissance Nominale En W	8000 W
Puissance Nominale En Va	10000 VA
Type De Connecteurs De Sortie	Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Nombre D'Unité De Rack	6U
Equipement Fournis	CD avec logiciel CD de documentation Pieds amovibles Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Manuel utilisateur Carte de garantie

Batteries & durée de fonctionnement

Efficacité	View Efficiency Graph
Type De Batterie	VRLA
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	8 H
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	270 W nominal
Durée De Vie De La Batterie	3…5 année(s)
Runtime Étendu	1

Généralités

Type Ups	On-line Double conversion
Sous-Catégorie De Produits Web	Entry level
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	44 cm
Largeur	26,2 cm
Profondeur	62,8 cm
Poids Du Produit	86,5 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	Plus bas
Mode D'Installation	En rack avec kit
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	No

Entrée

Fréquence Du Réseau	47...63 Hz
Nombre De Connecteurs D'Entrée	1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
Limites De La Tension D'Entrée	160...280 V
Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase	60 A
Courant Commuté	63 A
Taux De Distorsion Harmonique En Entrée	Moins de 8 % avant rechargement complet

Sortie

Puissance Configurable Max. (Va)	10000 VA
Puissance Configurable Max. (Watts)	8000 W
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Wave Type	Sinusoïde
Distorsion Harmonique	Moins de 3 %
Facteur De Crête	3:1
Type De Bypass	By-pass interne (automatique et manuel)
Informations Complémentaires	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240

Conformité

Certifications Du Produit	CE
Marquage	Marquage CE

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	0…40 °C
Humidité Relative	0…95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...2000 ft
Température Ambiante De Stockage	-20…50 °C

Humidité Relative De Stockage	0…95 %
Altitude De Stockage	0,00…3048,00 m
Niveau Acoustique	60 dBA
Dissipation Thermique	652 Btu/h

Communication et gestion

Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Interrupteur D'Arrêt D'Urgence	En option

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	420 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	60 cm
Largeur De L'Emballage 1	52,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	75 cm
Poids De L'Emballage 1	106,277 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >

Efficacité Énergétique | Take-back | Transparence | RoHS/REACh

Performances des ressources

- Produit Économe En Énergie
- Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

- Sans Mercure
- Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie