Produktdatenblatt

Spezifikationen

Li-ion Battery Rack Type E - IEC

LIBATTSMGEIEC

Übersicht

Ausführung	Battery cabinet that includes Lithium-Ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface. Compatible with the Galaxy VS UPS.
Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Hauptmerkmale

Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Akkuplatzierung	Batteriegehäuse
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Akkuhersteller	Samsung
Gehäusevariante	Geschlossener Batterieschrank
Batteriespannung	516.8 V
Batterieleistung In Vah	67 VAh

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	205,5 cm
Breite	65 cm
Tiefe	59,9 cm
Produktgewicht	533 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Ausgang

Batteriekapazität	67000 mA.h

Konformität

Produktzertifizierungen	CE

Umgebung

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	18…28 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	0…40 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0…60 %

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	220 cm
Vpe 1 Breite	60 cm
Vpe 1 Länge	120 cm
Vpe 1 Gewicht	553 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 years repair or replace

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO_2-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium ›

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts ›

Eu-Rohs-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope