# Fiche Produit

Spécifications

Schneider Electric 172JNN21032C

Image

Ce produit n'est plus fabriqué.

## Modicon Momentum - serial link option adaptor - single

172JNN21032C

La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janv. 2021

## Principal

| | |
|---|---|
| **Gamme De Produits** | Plateforme d'automatisme Modicon Momentum |
| **Fonction Produit** | Adaptateur d'option de connexion série |
| **Nombre De Ports** | 1 |
| **Type De Port De Communication** | Unique |

## Complémentaire

| | |
|---|---|
| **[Us] Tension D'Alimentation** | 5 V DC |
| **Tolérancede La Tension D'Entrée** | +/- 5 % |
| **Alimentation** | Via la base d'E/S |
| **Dérive De L'Horloge** | Précision +/- 13 s/jour |
| **Type De Pile** | Lithium batterie - autonomie: < 30 jours après indication de batterie faibleà 40 °C |
| **Taille De La Pile** | 2/3 AA |
| **Durée De Vie De La Batterie** | 5 an |
| **Prise En Charge De Port De Communication** | Câble de connexion en série RS232 ou RS485 sélectionnable |
| **Raccordement Électrique** | 1 connecteur D-shell avec 9 broches pour la connexion de Modbus Plus |
| **Matière** | Lexan |
| **Marquage** | CE |
| **Signalisation Locale** | Communication: 1 LED |
| **Consommation Électrique** | 700 mAà 12 V DC |
| **Hauteur** | 25 mm |
| **Largeur** | 143,1 mm |
| **Profondeur** | 60,06 mm |
| **Format Du Module** | Standard |
| **Poids** | 85,05 g |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Tenue Diélectrique** | 500 V DC |
| **Normes** | CEI 529 |
| **Certifications Du Produit** | CSA<br>UL<br>NEMA 250 type 1 |
| **Degré De Protection Ip** | IP20 conformément à CEI 529 |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

| | |
|---|---|
| **Traitement De Protection** | TC<br>Vernis revêtement Humiseal 1A33 |
| **Tenue Aux Chocs Mécaniques** | +/- 15 gn 11 ms acceleration sur 1/2 sinusoïde |
| **Tenue Aux Vibrations** | 1 gn (f = 57…150 Hz) |
| **Amplitude De Vibration Sinusoïdale** | 0,075 mm 10…57 Hz |
| **Tenue Aux Décharges Électrostatiques** | 8 kV dans l"air conformément à CEI 801-2 |
| **Tenue Aux Champs Électromagnétiques Rayonnés** | 10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3 |
| **Température De Fonctionnement** | 0…60 °C |
| **Température Ambiante Pour Le Stockage** | -40…85 °C |
| **Humidité Relative** | 5…95 % sans condensation |
| **Altitude De Fonctionnement** | <= 2000 m |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type D'Emballage 1** | PCE |
| **Nb Produits Dans L'Emballage 1** | 1 |
| **Hauteur De L'Emballage 1** | 7,0 cm |
| **Largeur De L'Emballage 1** | 11,0 cm |
| **Longueur De L'Emballage 1** | 21,0 cm |
| **Poids De L'Emballage 1** | 227,0 g |
| **Type D'Emballage 2** | S03 |
| **Nb Produits Dans L'Emballage 2** | 5 |
| **Hauteur De L'Emballage 2** | 30 cm |
| **Largeur De L'Emballage 2** | 30 cm |
| **Longueur De L'Emballage 2** | 40 cm |
| **Poids De L'Emballage 2** | 1,65 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 months |