Produktdatenblatt

Spezifikationen

Sender eXLhoist Compact inkl. Batterieadapter 3x AAA

ZART8LS

EAN Code: 3606481389107

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony eXLhoist
Produkt- Oder Komponententyp	Handheld für Fernbedienung
Kurzbezeichnung Des Geräts	ZART
Steuertastentyp	6 konfigurierbar Motion-Drucktaster 2 konfigurierbar Zusätzlicher Drucktaster

Zusatzmerkmale

Material	Schutzabdeckung: EPDM-Kautschuk Taster-Cover: Polyurethan Gehäuse: ABS + PC
Anzeigetyp	5 LEDs
Betriebsabstand	50 m
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos: ZigBee
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Max. Schaltabstand	100 m im freien Feld
Reaktionszeit	< 500 ms bei simplex
Ladedauer	10800 s 0 s
Autonomie	150 h Li-Ion (Lithium-Ionen) 100 h
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Breite	85 mm
Höhe	193 mm
Tiefe	43 mm
Produktgewicht	0,3 kg

Montage

Funkvereinbarung	IC FCC
Schutzart (Ip)	IP65
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20…55 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20…45 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0…3000 m

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % bei -20…60 °C Betrieb
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,3 cm
Vpe 1 Breite	10,5 cm
Vpe 1 Länge	21,5 cm
Vpe 1 Gewicht	423,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	18
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	8,087 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO_2-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium ›

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts ›

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Maßzeichnungen

Abmessungen