Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modulare Frontplatte, 4 Module

03204

Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430032045

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld Prisma Prisma Pack 250 Gehäuse
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert modulares Gerät Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Beschreibung Pole	1 3P: modulare Schiene Träger: INS100 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS100 vertikal Anlage 1 3P: modulare Schiene Träger: INS125 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS125 vertikal Anlage 1 3P: modulare Schiene Träger: INS160 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS160 vertikal Anlage 1 3P: modulare Schiene Träger: INS40 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS40 vertikal Anlage 1 3P: modulare Schiene Träger: INS63 vertikal Anlage 1 4P: modulare Schiene Träger: INS63 vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-Mm-Raster	48
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	24
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	200 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,72 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

Funktionseinheit	650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Vigilohm 4 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 4 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 48 direkt 6

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Vpe 1 Höhe	3,000 cm
Vpe 1 Breite	21,000 cm
Vpe 1 Länge	52,000 cm
Vpe 1 Gewicht	726,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	17,000 cm
Vpe 2 Breite	22,000 cm
Vpe 2 Länge	53,000 cm
Vpe 2 Gewicht	7,467 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	360
Vpe 3 Höhe	82,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	265,440 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO_2-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >

Transparenz

RoHS/REACh

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- Frei Von Reach-Svhc
- Frei Von Giftigen Schwermetallen
- Quecksilberfrei
- Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
- Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil