Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

BCPMB Leistungsüberwachung mittlere Messung - 84 CT's 100 A - 26 mm CT-Abstand

BCPMB184S

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2024

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2032

EAN Code: 3606480299568

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	PowerLogic BCPM
Produkt- Oder Komponententyp	Multi-circuit energy meter
Kurzbezeichnung Des Geräts	BCPMB
Modelltyp	Kreuz
Energieüberwachung	Grundausstattung mit Geräten
Energiemanagement	Unterabrechnung und Kostenzuordnung
Geräteanwendung	Teilabrechnung
Netzqualitäts-Analyse	Erfassung von Spannungseinbrüchen und Überspannungen
Messart	Spannung Strom Frequenz Wirkleistung Leistungsfaktor Wirkenergie
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	90 - 277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz

Zusatzmerkmale

Stromwandlereingang	Durchsteckwandler 100 A84 x
Aktualisierungszeit	1,8 s
Messspannung	90…277 V Phase an Null 150…480 V Leiter - Leiter
Messgenauigkeit	Nebenstrom 2 % 0,25…2 A Nebenstrom 1 % 2…100 A Netzstrom 3 % 1…100 % Netzstrom 3 % 2…100 % Spannung 1 % 90…277 V
Abtastrate	256 Abtastungen/Zyklus
Anschlussraster	26 mm
Geliefertes Zubehör	84 x Stromwandler 4 x Kabel
Kommunikationsport-Protokoll	Modbus RTU
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	RS485

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Datenübermittlung	Überspannungsalarm Alarm Stromstärke gering Alarm Stromstärke hoch Unterspannungsalarm Alarm Stromstärke sehr gering Alarm Stromstärke sehr hoch

Montage

Montagemodus	Schalttafelmontage
Montagehalterung	Gehäuse Schalttafel
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % bei 0…60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40…70 °C
Betriebshöhe	3.000 m
Normen	EN 61010 ANSI C12.1 IEC 61036 UL 508
Produktzertifizierungen	UL
Breite	288 mm
Höhe	146 mm
Produktgewicht	1,5 kg

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	15,9 cm
Vpe 1 Breite	24,8 cm
Vpe 1 Länge	79,4 cm
Vpe 1 Gewicht	4,773 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO_2-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei	
Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja

Reach-Verordnung	REACh-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.