Produktdatenblatt

Spezifikationen

APC Service Bypass Panel - 230 V, 32A, MBB, Eingang festverdrahtet, (4) IEC-320 C19 Ausgänge

SBP6KRMI2U

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Hauptausgangsspannung	230 V
Anzahl Der Rack-Einheiten	2U
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,9 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	66 cm
Produktgewicht	11,36 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl Der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
Max. Netzstrom	32 A
Eingangsstromgrenzen	32 A
Tragfähigkeit	7680 VA
18-Mm-Raster	0…1

Ausgang

Max. Stromaufnahme	32 A
Anzahl Der Steckdosen	4 IEC 60320 C19
Schutzart	Leistungsschalter
Wirkungsgrad	99 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Konformität

Produktzertifizierungen	CSA GOST
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20…50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40…65 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0…95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00…15240,00 m

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	20,3 cm
Vpe 1 Breite	99,1 cm
Vpe 1 Länge	61 cm
Vpe 1 Gewicht	22,72 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre (nur Teile)

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO_2-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Reach-Verordnung	REACh-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.