Fiche technique du produit

Spécifications

CHEMIN DE CABLES FIL 70X600 EZ VRAC

CSU4591260

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2015

Fin de service le: 9 déc. 2016

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Performa
Type De Produit Ou Équipement	Chemins de câbles en fils
Quantité Du Lot	96 m
Type D'Emballage	Palette

Complémentaires

Forme	Forme de U
Matière	Acier C4D (électro-zinc)
Catégorie De Corrosivité Atmosphérique	C1
Diamètre Longitudinal Du Fil	4,9 mm
Diamètre Transversal Du Fil	3,9 mm
Section De Câble	28968 mm²
Normes	DIN 4102-12 EN 50102 EN 12329 EN/ISO 9227 CEI 61537 CEI 60068-2-75
Longueur	3 m
Hauteur	75 mm
Largeur	600 mm
Compatibilité Avec La Hauteur	70 mm
Compatibilité Avec La Largeur	600 mm
Compatibilité Avec Le Traitement De Surface	Électro-zinc

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40…120 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	60 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm
Poids De L'Emballage 1	10,374 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois