Fiche technique du produit

Spécifications

EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 7kW

EVF2S7P44

La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

Fin de service imminente: 31 mars 2028

Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	EVlink
Nom Du Produit	EVlink parking
Type De Produit Ou Équipement	Borne de recharge
Nom De L'Appareil	EVF2
Description Des Pôles	1P + N pour télécommande 1P + N pour circuit de puissance
Mode D'Installation	Sur pied
Type D'Offre	Standard
Tension D'Alimentation Nominale	230 V CA 50/60 Hz circuit de puissance 220...240 V CA 50/60 Hz télécommande
Schéma De Liaison À La Terre	TT IT TN
Numéro De Prise	2
Type De Prise	Droite : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent Gauche : T2 avec obturateur / contacts plaqués argent
Courant D'Alimentation Maximal	32 A pour T2 avec obturateur
Puissance Max.	7 kW pour T2 avec obturateur

Complémentaires

Type De Commande	2 rouge bouton-poussoir, fonction : stop 2 vert bouton-poussoir lumineux, fonction : démarrage/déverrouillage du volet
Signalisation Locale	En charge: 2 DEL (vert) (flash) sur côté Disponible: 2 DEL (vert) sur façade Réservé: 2 DEL (orange) sur façade Non opérationnel: 2 DEL (rouge) sur façade
Protocole De Communication	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Architecture en cluster Autonome
Opération Et Maintenance	Capacités de diagnostic État du disjoncteur Configuration des privilèges de l'utilisateur Gestion de charge Charge reportée Dossier détaillé de charge
Serveur Web	Incorporé
Service Ethernet	Configuration via serveur Web

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 61851-22 CEI 61851-1
Certifications Du Produit	ZE Ready EV Ready CB CE
Hauteur	1146 mm
Largeur	413 mm
Profondeur	220 mm
Poids Du Produit	50 kg
Couleur	Façade: blanc (RAL 9003) Côté: gris (RAL 7016)

Environnement

Degré De Protection Ip	IP54 hors charge se conformer à CEI 61851-1 IP54 en charge se conformer à CEI 61851-1
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 borne de recharge se conformer à CEI 61851-22 IK10 prise électrique se conformer à CEI 61851-22
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-30…50 °C se conformer à CEI 61851-22
Température Ambiante De Stockage	-40…80 °C
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m se conformer à CEI 61851-22
Humidité Relative	0…95 %

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	38,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	45,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	128,0 cm
Poids De L'Emballage 1	58,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie