Fiche technique du produit

Spécifications

Canalis - long. flexible distribution 4P - 20A - 192m - 1,50m entre dérivations

KDP20ED4192150

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2016

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Canalis
Type De Produit Ou Équipement	Gaine électrique du jeu de barres
Accessoires Associés	KDP
Description Du Jeu De Barre	Barre flexible

Complémentaires

Application	Distribution de prises électriques Éclairage
Tension Assignée De Service (Us)	230...400 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
[Ui] Tension D'Isolement	690 V
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	20 A à 35 °C
Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik)	0,34 kA
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	3,6 kA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Champ Magnétique Rayonné Maximal	2 pT
Thdi	0…15 % 20 A 15…33 % 16 A 33…100 % 14 A
Chute De Tension Maximale	<0,72 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,65 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,58 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,5 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Polarité Gaine Électrique Du Jeu De Barre	L2 + L1 + L3 + N + PE
Distance Entre Dérivations	1500 mm
Type D'Emballage	Bobine
Normes	EN/CEI 60439-2 EN/CEI 61439-6
Longueur	192 m
Poids Du Produit	61,44 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 62262
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	35…40 °C (93 % de In) 40…45 °C (85 % de In) 45…50 °C (76 % de In) 50…55 °C (66 % de In) 0…35 °C (100 % de In)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Développement durable

Le label Green Premium^{TM} montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE