Scheda dati

Specifiche

Interruttore differenziale DomB2 2P 25A 30mA Tipo AC

DOMB22530C

Data di fine commercializzazione 25 feb 2022

Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Domae
Tipo Prodotto	"Interruttore differenziale puro"
Nome Dispositivo	RCCB
Numero Di Poli	2P
Tipo Di Protezione Differenziale	Tipo AC
Attitudine Al Sezionamento	Si

Caratteristiche tecniche

Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	25 A
Tipo Di Rete	CA
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
Sensibilità Differenziale	30 mA
Temporizzazione Protezione Differenziale	Istantaneo
Potere Nominale Di Interruzione E Chiusura	Im = 500 A 230 V conforme a IEC 61008-1
Corrente Di Cortocircuito Nominale Condizionale	Inc 3000 A 25 A
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	440 V CA 50 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV
Corrente Di Picco	250 A
Tipo Di Controllo	Leva
Segnalazione Locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 Mm	4
Altezza	71 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	65 mm
Profondità Di Incasso	76 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso Prodotto	0,23 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Durata Elettrica	2500 cicli
Connessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia1 cavi 35 mm² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 25 mm² flessibile Morsetti a gabbia1 cavi 25 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza Spelatura Fili	13 mm
Coppia Di Serraggio	3,5 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 61008-2-1 EN 61008-1
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado Di Inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-5…40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…60 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	8,5 cm
Confezione 1: Larghezza	9,3 cm
Confezione 1: Profondità	4,2 cm
Confezione 1: Peso	185 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio