Scheda dati

Specifiche

Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CD - 4 A - 1 polo+N - 1d

GB2CD09

Prezzo: 41,85 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys GB2
Nome Dispositivo	GB2
Tipo Prodotto	Interruttore automatico
Applicazione	Controllo
Numero Di Poli	1P + N
Tipo Di Rete	CA/CC
Categoria Di Utilizzazione	Categoria A conforme a IEC 60947-2 DC-12 conforme a IEC 60947-5-1 DC-13 conforme a IEC 60947-5-1
Frequenza Di Rete	50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Potere Di Interruzione	6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 110 V CA 50/60 Hz 3 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz 1,5 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 24 V DC 1 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 48 V DC
Potere Di Interruzione Di Servizio Nominale [Ics]	50 % conforme a IEC 60947-2 a 110 V CA 50/60 Hz 50 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico
Corrente Di Sgancio Magnetico	52 A

Caratteristiche tecniche

Installazione	Con clip
Installazione	Rail Piastra
Installazione	Orizzontale Verticale
Tipo Di Controllo	Leva
Corrente Nominale [In]	4 A
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 277 V CA 60 Hz conforme a CSA C22.2 No 235 277 V CA 60 Hz conforme a UL 1077 48 V DC
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-2
Dissipazione Energia Per Polo	2 W
Durata Meccanica	8000 cicli
Durata Elettrica	8000 cicli

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Connessioni - Morsetti	Connettore 1 cavi 0,75…6 mm²solido senza terminazione cavo Connettore 2 cavi 0,75…4 mm²solido senza terminazione cavo Connettore 1 cavi 0,75…4 mm²flessibile con terminazione cavo Connettore 2 cavi 0,75…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo
Coppia Di Serraggio	1,2 Nm su connettore
Robustezza Meccanica	Urti: 22 Gn per 20 ms conforme a IEC 60068-2-27 Vibrazioni: 5 Gn, 5...110 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Quantità Per Confezione	Set da 6
Passo 9 Mm	2
Altezza	74 mm
Larghezza	15 mm
Profondità	67 mm
Peso Prodotto	0,07 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235 UL 1077
Certificazioni Prodotto	UL CSA
Trattamento Di Protezione	TC
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Temperatura Ambiente	-20…60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…80 °C
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Altitudine Di Funzionamento	3000 m

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	1,5 cm
Confezione 1: Larghezza	6,8 cm
Confezione 1: Profondità	7,4 cm
Confezione 1: Peso	62,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	7,8 cm
Confezione 2: Larghezza	9,8 cm
Confezione 2: Profondità	7,8 cm
Confezione 2: Peso	392,0 g
Unità Di Misura Confezione 3	S02
Numero Di Unità Per Confezione 3	72
Confezione 3: Altezza	15,0 cm
Confezione 3: Larghezza	30,0 cm

Confezione 3: Profondità	40,0 cm
Confezione 3: Peso	5,036 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Transparency

RoHS/REACh

Prestazioni che migliorano il benessere

Reach Senza Svhc	
Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio