

Productinformatieblad

Specificaties



Uitblaasrooster - 216x62mm opening / 244x90mm extern - IP20 - Metaal

NSYCAG216X62M

EAN Code: 3606480151774

Prijs: 10,15 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| Range | ClimaSys |
| Productnaam | ClimaSys CA |
| Product Or Component Type | Metalen roosterplaat |
| Categorie Toebehoren | Thermomanagement toebehoren |
| Bestemming Toebehoren | ClimaSys ventilatiesysteem |
| Montagezone | Zijkanten van kast |
| Bevestigingsmethode | Met schroeven |
| Apparaatsamenstelling | 1 vaste elementen 1 metalen ventilatiespleet |

Complementair

| | |
|------------------------|------------------------|
| Materiaal | Staal |
| Kleur | Grijs (RAL 7035) |
| Oppervlakte Afwerking | Epoxy-polyester poeder |
| Afmetingen Uitsnijding | 216 x 62 mm |
| Hoogte | Extern: 244 mm |
| Breedte | Extern: 90 mm |
| Ip Beschermingsgraad | IP20 |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 0,500 cm |
| Package 1 Width | 9,000 cm |
| Package 1 Length | 24,500 cm |
| Package 1 Weight | 168,000 g |
| Unit Type Of Package 2 | BB1 |
| Number Of Units In Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 2,000 cm |
| Package 2 Width | 9,000 cm |
| Package 2 Length | 24,500 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Weight | 910,000 g |
| Unit Type Of Package 3 | S04 |
| Number Of Units In Package 3 | 75 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 40 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 14,280 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist