

Fiche technique du produit

Spécifications



Bouton poussoir "Sonnerie" avec lampe

EPH1700121

Principales

Gamme	Asfora
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Présentation Du Produit	Produit complet
Nombre De Touches	1
Nuance De La Couleur	Blanc
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Indication De Tension	DEL
Plage De Puissance	2300 W
Courant Assigné D'Emploi	10 A à 250 V CA
Nombre De Câbles	2 câble(s) 2,5 mm²
Rigidité Du Câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Finition De La Surface	Brillant
Matière Des Conducteurs	Cuivre
Mode De Fixation	Vis ou griffes51...70 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Marquage	Symbole de cloche
Largeur	83 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	43,0 mm
Profondeur En Saillie	15 mm
Poids Du Produit	0,0727 kg

Environnement

Normes	CEI 60669-1
--------	-------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	TSE VDE NF
Labels Qualité	CE UKR
Degré De Protection (Ip)	IP20
Température Ambiante De Fonctionnement	-5...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,000 cm
Poids De L'Emballage 1	73,400 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	18,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,500 cm
Poids De L'Emballage 2	810,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	10,327 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 [Information Sur Les Exemptions Rohs](#) [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises