

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Touch, plaque Alu 2 postes verticaux entraxe 57mm

S530814

Principales

Gamme De Produit	Odace
Design	Touch
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Nombre De Postes	2 postes
Sens De Montage	Vertical
Entraxe	57 mm
Type De Cadre	Double
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Aluminium
Finition De La Surface	Mat
Traitement De Surface	Peint
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	142 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,02259 kg

Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température Ambiante De Fonctionnement	5...45 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	NF C 61-314 EN 60669-1 2006/95/EEC NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1
Certifications Du Produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,900 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,200 cm
Poids De L'Emballage 1	26,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,800 cm
Longueur De L'Emballage 2	37,000 cm
Poids De L'Emballage 2	186,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	5,562 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises