


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Soporte G Jdb 630A Escalonado Pa

04192

! Discontinuado el: 16 feb 2022

! Fuera de servicio el: 7 nov 2022

! Discontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Soporte barra distribución
Nombre Del Producto	Linergy BS
Rango De Compatibilidad	Linergy (Linergy BS) barra de distribución Prisma (Prisma G) cofret

Complementario

Conexión Cubiculo-Dispositivo	Linergy BS lateral barra colectora
Installation Description	Conducto de suelo - ancho 300 mm Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
Corriente Permitida	160 A - sección transversal de la barra colectora: 15 x 5 mm 250 A - sección transversal de la barra colectora: 20 x 5 mm 400 A - sección transversal de la barra colectora: 33 x 5 mm 630 A - sección transversal de la barra colectora: 32 x 8 mm
[Icw] Intensidad De Corta Curación Admisible	10 kA (1 s) a 160 A para 450 mm entre centros de soporte 20 kA (1 s) a 400 A para 300 mm entre centros de soporte 13 kA (1 s) a 250 A para 450 mm entre centros de soporte 15 kA (1 s) a 400 A para 450 mm entre centros de soporte 15 kA (1 s) a 630 A para 450 mm entre centros de soporte 20 kA (1 s) a 630 A para 300 mm entre centros de soporte 25 kA (0.6 s) a 400 A para 300 mm entre centros de soporte 25 kA (1 s) a 630 A para 300 mm entre centros de soporte
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Peso Del Producto	0,2 kg

Entorno

Estándares	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	200 g
----------------	-------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto