



Principal

Nombre del producto	Compact NS
Modelo de dispositivo	Compact NS1250 NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Aplicación del dispositivo	Distribución
Tipo de oferta	C4
Número de polos	4P
Tipo de red	CA
Performance level	NA
Idoneidad para el seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-3

Complementario

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Tipo de control	Telemandado
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Chasis
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1250 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
Tensión asignada de aislamiento	1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] Intensidad térmica convencional	1250 A at 60 °C
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	25 kA during 0.5 s conforming to IEC 60947-3 4 kA during 20 s conforming to IEC 60947-3
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	52 kA 690 V AC at 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Indicación de contacto positivo	Sí
Ruptura visible	No
Endurancia mecánica	6000 cycles conforming to IEC 60947-3
Endurancia eléctrica	1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3

Paso interpolar	70 mm
Alto	327 mm
Ancho	280 mm
Profundidad	147 mm
Peso del producto	18 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3
Certificados de producto	ASTA ASEFA
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	18,628 kg
Paquete 1 Altura	41 cm
Paquete 1 ancho	39 cm
Paquete 1 Largo	30 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------