

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Controlador Varimetrico Varlogic PF modelo RT6, 6 pasos

51207

Principal

Distancia	EasyLogic
Nombre del producto	Controlador EasyLogic PFC
Nombre corto del dispositivo	RT6
Tipo de producto o componente	Controlador de factor de potencia

Complementario

Número de contactos sal. paso	6
[Us] tensión de alimentación nominal	320 ... 460 V CA 50/60 Hz
Corriente de medición	0...5 A
Modo de funcionamiento	Manual
Tipo de pantalla	4-dígitos LED de 7 segmentos
Tipo de medición	Factor potenc
Función de alarma	5 últimas alarmas
Tipo de entrada	Fase a fase Entrada de corriente CT ... 10000/5 A
Tipo de salida	Corriente de contactos de salidas libres: 1 A 400 V CA 50/60 Hz Corriente de contactos de salidas libres: 2 A 250 V CA 50/60 Hz Corriente de contactos de salidas libres: 5 A 120 V CA 50/60 Hz Corriente de contactos de salidas libres: 0,3 A 110 V CC Corriente de contactos de salidas libres: 0,6 A 60 V CC Corriente de contactos de salidas libres: 2 A 24 V CC
Tipo de ajuste	Cos phi objetivo: 0,85 inductivo ... 1
Precisión de medición	+/- 2%
Rango retardo temporizado	10...1800 s 10...1800 s (en la reconexión)
Secuencias escalonadas	1.2.2.2 1.2.4.4 1.2.3.6 1.1.2.4 1.2.3.4 1.1.1.1 Lineal 1.2.3.3 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2.4.8
Ubicación de montaje	Panel En vitrina

Alto	143 mm
Ancho	143 mm
Profundidad	67 mm
Peso del producto	0,8 kg

Entorno

Normas	EN 61010-1 IEC 61326 IEC 61010-1
Grado de protección IP	Cara tras.: IP20 Cara frontal: IP41 conforme a IEC 60429
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	18,700 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	957,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	Doboz
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,094 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	57,980 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)