

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Relâ Varimetrico Rt8 8 Pasos

51209

### Principal

Distancia	EasyLogic
Nombre del producto	Controlador EasyLogic PFC
Tipo de producto o componente	Controlador de factor de potencia

### Complementario

Número de contactos sal. paso	8
[Us] tensión de alimentación nominal	320 ... 460 V CA 50/60 Hz
Corriente de medición	50 mA
Modo de funcionamiento	Manual
Tipo de pantalla	LED de 7 segmentos 4-dígitos
Tipo de medición	Factor potenc
Función de alarma	5 últimas alarmas
Tipo de entrada	Fase a fase Entrada de corriente CT ... 10000/5 A
Tipo de salida	Corriente de contactos de salidas libres: 0,3 A 110 V CC Corriente de contactos de salidas libres: 0,6 A 60 V CC Corriente de contactos de salidas libres: 1 A 400 V CA 50/60 Hz Corriente de contactos de salidas libres: 2 A 24 V CC Corriente de contactos de salidas libres: 2 A 250 V CA 50/60 Hz Corriente de contactos de salidas libres: 5 A 120 V CA 50/60 Hz
Tipo de ajuste	Cos phi objetivo: 0,85 inductivo ... 1
Precisión de medición	+/- 2%
Rango retardo temporizado	10...1800 s 10...1800 s (en la reconexión)
Secuencias escalonadas	Lineal 1.1.2.2 1.2.3.4 1.2.4.8 1.2.3.6 1.1.1.1 1.1.2.3 1.2.2.2 1.2.3.3 1.1.2.4 1.2.4.4
Ubicación de montaje	Panel En vitrina
Alto	143 mm

Ancho	143 mm
Profundidad	67 mm
Peso del producto	0,8 kg

## Entorno

Normas	EN 61010-1 IEC 61326 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Grado de protección IP	Cara tras.: IP20 Cara frontal: IP41 conforme a IEC 60429
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	18,7 cm
Paquete 1 Longitud	23 cm
Paquete 1 Peso	1,051 kg
Tipo de unidad de paquete 2	Doboz
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,816 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	64,988 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)