


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ficha Inversora De Fase 3Pnt, 380V Ip44



83903

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Con el inversor de fase
Nombre Corto Del Dispositivo	Mureva plug
Enchufe, Categoría De Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	3P+N+E
Tipo De Red	CA
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Forma De Enchufe, Toma, Estación	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	380...415 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Lazo De Tierra En El Sentido De Las Agujas Del Reloj	6 h
Enchufe, Material De Enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
Material De Los Contactos	Patillas: bronce con laminados en níquel
Conexiones - Terminales	Tornillos de fijación
Sección De Cable	1...4 mm²
Diámetro Exterior De Cable	8...15 mm
Entrada De Cable	Cable prensaestopa
Tipo De Rosca	Pg 22
Peso Del Producto	0,176 kg
Altura	142 mm
Ancho	74 mm
Profundidad	74 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Color De Voltaje	Rojo

Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado De Protección Ip	IP44 conforme a IEC 60529

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia Al Fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Humedad Relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	160,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,0 cm
Paquete 2 Ancho	26,5 cm
Paquete 2 Longitud	26,5 cm
Paquete 2 Peso	1,7 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	5,9 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas