

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONMUTADOR ISSW 3 POSICIONES 2 INVERS

A9E18074

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 iSSW
Tipo De Producto O Componente	Conmutador
Nombre Corto Del Dispositivo	iSSW
Aplicación Del Dispositivo	Control del circuito eléctrico
Número De Polos	2P
Tipo Y Composición De Contactos	2 C/O
Tensión Asignada De Empleo	250 V CA 50/60 Hz
Estándares	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementario

[Ie] Corriente Asignada De Empleo	20 A
Tipo De Control	Palanca de conmutación 3 posiciones
Marcado	1 - 0 - 2
Tipo De Montaje	Clip-on
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	4
Altura	82 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Endurancia Eléctrica	AC-22: 30000 Ciclos cos Phi = 0.8
Conexiones - Terminales	Terminal túnel escalonado (inferior) 2 cable(s) 0,5...2,5 mm² flexible Terminal túnel escalonado (inferior) 2 cable(s) 0,5...2,5 mm² rígido sin extremidad de cable
Longitud De Pelado De Cable	9 mm
Par De Apriete	1 N.m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Tropicalización	2
Grado De Contaminación	3

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	88,500 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,000 cm
Paquete 2 Peso	583,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	54
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,673 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.