

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Descargador de Sobretensión Transitoria iPF K 40 3P+N Clase II 40KA de poder de drenaje

A9L15688

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 iPRC
Tipo De Producto O Componente	Disipador de sobrevoltaje
Nombre Corto Del Dispositivo	iPF K
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Normas	IEC 61643-11:2011
Certificaciones De Producto	CE EAC
Número De Polos	3P + N
Señalización Remota	Sin
Tipo Limitador Sobretensión	Red de distribución eléctrica
Sistema De Conexión A Tierra	TT TN-S

Complementario

Tipo Clase Limitador De Sobrete	Tipo 2
Tecnología De Limitador De Sobrete	MOV + GDT
Tensión Asignada De Empleo	230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Modo común: 15 kA (L/PE) Modo común: 15 kA (N/PE) Modo diferencial: 15 kA (L/N)
[Imax] Maximum Discharge Current	Modo común: 40 kA L/PE Modo común: 40 kA N/PE Modo diferencial: 40 kA L/N
Uc Max Continuous Opertg Vltg	Modo común: 260 V N/PE Modo diferencial: 340 V L/N
Nivel De Protección De Tensión	Modo común <1,5 kV tipo 2 N/PE Modo diferencial <1,5 kV tipo 2 L/N
[Ut] Sobretensión Temporal	337 V L / N 5 s resistir a 442 V L / PE 5 s resistir a 1200 V N / PE 200 ms resistir a 1453 V L / PE 200 ms resistir a
Tipo De Dispositivo Desconector	Interr. auto. asociado iK60N 40 A curva C - Icu 6 kA Fusible asociado gG 63 A - Icu 25 kA
Tensión Circuito Señalización	0.25 A/250 V CA 50/60 Hz
Modo De Montaje	Clip-on (carril DIN)
Pasos De 9 Mm	8

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	81 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	69 mm
Peso Del Producto	420 g
Color	Blanco (RAL 9003)
[Ipe] Ground Residual Current	0,003 mA
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 25 mm² rígido Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 16 mm² flexible Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 16 mm² flexible con férula
Longitud De Pelado De Cable	11 mm
Par De Apriete	3,5 N.m

Entorno

Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 62262
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,2 cm
Paquete 1 Longitud	8,1 cm
Paquete 1 Peso	407,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	3
Paquete 2 Altura	10,0 cm
Paquete 2 Ancho	8,0 cm
Paquete 2 Longitud	28,0 cm
Paquete 2 Peso	1,222 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	36
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	14,881 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil