

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Condensador Can Sdy 15/18Kvar 400V

BLRCS150A180B40

Principal

Tipo De Producto O Componente	Condensador de servicio estándar
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Nombre De Serie	Condensador EasyLogic PFC
Contenido Armónico De La Red	<= 10 %
Parámetros Eléctricos	13,5 kvar 380 V 50 Hz 16,2 kvar 380 V 60 Hz 15 kvar 400 V 50 Hz 18 kvar 400 V 60 Hz 16,1 kvar 415 V 50 Hz 19,4 kvar 415 V 60 Hz
Tensión Máxima Admisible	1,1 x Un (8 horas en 24 horas)
Capacidad De Sobreintensidad Continua	1,5 x In
Rango De Medición Directa	380...415 V CA 50/60 Hz

Complementario

Pérdidas Dieléctricas	< 0.2 W/kvar
Pérdidas De Potencia	< 0,5 W/kVAr
Tolerancia Sobre El Valor De La Capacidad	- 5 % a 10 %
Test De Tensión	2.15 Un CA entre terminales para 10 s <= 660 V - 3 kV CA entre el terminal y el contenedor para 10 s >= 660 V - 6 kV CA entre el terminal y el contenedor para 10 s
Corriente De Entrada	200 x In
Máxima Operación De Conmutación Por Año	5000
Vida Útil En Horas	100000 h
Material Dieléctrico	Película de polipropileno metalizada con aleación de Zn / Al,
Material De Impregnación	Sin PCB soft PUR resin Biodegradable
Tipo De Instalación	Instalación interior
Conexiones - Terminales	Terminal tipo Clamptite
Tipo De Montaje	Vertical
Diámetro	75 mm
Altura	308 mm
Peso Del Producto	1,3 kg

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Grado De Protección Ip	IP20
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Clasif. De Temperatura	D
Temperatura Ambiente	-25...55 °C
Humedad Relativa	95 %

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13 cm
Paquete 1 Ancho	13 cm
Paquete 1 Longitud	36 cm
Paquete 1 Peso	1,726 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	14,79 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	32
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	68,8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil