

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Int. Horario Mec. 1h 60 Min 1C Srm 3 Mod

CCT15338

Certificado: NCC T04421 - NET CONNECTION

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 IH
Nombre Corto Del Dispositivo	IH
Tipo De Producto O Componente	Interrupor de tiempo mecánico
Número De Canales	1
Función Disponible	Cambio de hora manual

Complementario

Aplicación Del Dispositivo	Edificio
Tipo De Carga	Lámpara halógena de 230 V de CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1100 W Lámpara fluocompacta de 230 V AC 600 VA Tubo fluorescente de corrección paralela 2 x electrónico 40 W Lámpara fluorescente compactaelectrónico 25 W Lámpara led < 2 W 20 W Lámpara led 2...8 W 180 W
Duración De Ciclo	60 min
Número Máx. De Conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración Mínima Del Intervalo	37,5 s
Tipo De Ajuste	Cambio de hora manual
Consumo De Potencia En W	0,9 W
Corriente De Conmutación Máxima	10 A - "250 V" CA pf = 1 4 A - "250 V" CA pf = 0,6
Tensión Asignada De Empleo	230 V CA - 15...10 % a 50 Hz
Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV
Soporte De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	6
Color	Blanco (RAL 9003)
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillo
Capacidad De Conexión De La Abrazadera	2 x 0.5...2 .5 mm²
Ancho	54 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0,184 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	EN 60730-1
------------	------------

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...55 °C
Grado De Contaminación	2
Grado De Protección Ip	IP20 conforme a EN 60529

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	7,900 cm
Paquete 1 Longitud	10,300 cm
Paquete 1 Peso	143,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,676 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil