



Principal

Rango de producto	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 IHP
Modelo de dispositivo	IHP
Tipo de producto o componente	Interruptor de tiempo programable digital
Aplicación del dispositivo	Edificio
Tipo de batería	Litio
Número de canales	2
Equipo disponible	Llave de memoria
Idioma	Inglés Alemán Italiano Portugués Francés Español
Color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con barras de distribución eléctricas de peine
Consumo	7 VA
Corriente de conmutación máxima	10 A - 250 V CA pf = 0.6 16 A - 250 V CA pf = 1
Tensión asignada de empleo	230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Número de entradas	2 entrada(s) impulso y mantenido
Precisión	+/- 1 s/day 20 °C
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máx. de conmutaciones	84
Duración mínima del intervalo	1 s
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Vida de la batería	6 yr
Tiempo de backup	Ahorro de programa y tiempo de 6 años

Pasos de 9 mm	5
Ancho	45 mm
Alto	85 mm
Profundidad	66 mm
Función	Programación de impulsos y función aleatoria
Ausencia para vacaciones	Sí
Cambio de hora	Automático
Actualizado por	Ninguna
Código de compatibilidad	IHP
Segmento de mercado	Pequeño comercial

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado protección IP	IP20 B

Ofrecer Sostenibilidad

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: YYWW)	Conforme Declaración de conformidad de Schneider Electric
Alcanzar	Referencia no contiene SVHC arriba del umbral Referencia no contiene SVHC arriba del umbral
Perfil medioambiental del producto	Disponible

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------